

Dr.ひー 鉄骨組立用裏当金取付治具

製品の特長


完全溶け込み溶接部の裏当金取付の際に
磁力でくっつけて溶接ができるので、
均一の精度が簡単に確保でき、
やけどのリスクが大幅に下がります



【従来の方法】



【治具を使用した場合】



精度の確保

作業者の技量頼りから磁力での吸着に変えることで
均一で安定した精度の確保が可能へ

火傷の防止

両手が空くことで溶接面が使用可能になり、
目・顔・手・皮手袋を焼くことなく作業が可能へ

工数削減

ルート間隔の確保を容易に行えるようになり
裏当金の取付にかかる作業時間を削減可能へ



現場溶接タイプ (特殊シャコマン)

- ①通常or現場溶接
- ②ルート間隔
6 mm or 7 mm
- ③材質
アルミ or SUS
- ④開先角度
35° or 45°

お好きなタイプを選択いただけます👉